

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



5X, 532nm DA Fixed YAG Beam Expander, #35-102

Stock #35-102

3-4 JOURS



1



€469,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-9

€469,00

Qté 10+

€414,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Angle d'Incidence (°):

0

Traitement:

Laser V-Coat (532nm)

Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):

532

Ouverture d'Entrée (mm): 7.5
Ouverture de Sortie (mm): 26
Puissance d'Expansion: 5X
Substrat: ☐ Fused Silica (Coming 7980)
Longueur (mm): 84.10
Filetage: Input: Male M30 x 1 Output: Female M34 x 0.5 (not intended for use)
Transmission (%): >99 (nominal)
Type: Beam Expander
Poids (g): 166
Diamètre du Logement (mm): 39.95
Front d'Onde Transmis, P-V: <λ/10 for 3.4mm input beam (nominal, λ = DWL)
Spécification du Traitement: R _{abs} <0.25% @ 532nm
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 500 - 570
Style: Fixed Magnification
Damage Threshold, By Design: ☐ 5 J/cm² @ 532nm, 10ns, 20Hz
Ajustement de la divergence: Rotating Optics

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner