


**TECHSPEC®** Expanseur de Faisceau Réfléchissant Canopus®, 5X, traité Aluminium Protégé



TECHSPEC® Canopus™ Reflective Beam Expanders



Stock **#37-196** [CONTACT](#)

- 1 + **€567,00**

AJOUTER AU PANIER

|                                  |
|----------------------------------|
| Qté 1-5                          |
| €567,00                          |
| Qté 6+                           |
| €500,00                          |
| Prix sur Quantité                |
| <a href="#">Demande de Devis</a> |

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Angle d'Incidence (°):  
0

Traitement:

Protected Aluminum (400-12000nm)

Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):  
Broadband

Ouverture d'Entrée (mm):  
4

Ouverture de Sortie (mm):  
20

Puissance d'Expansion:  
5X

Substrat: ☐  
Aluminum 6061-T6

Hauteur (mm):  
25.4

Longueur (mm):  
78.30

Qualité de Surface:  
40-20

Type:  
Beam Expander

Poids (g):  
94

Largeur (mm):  
38.10

Spécification du Traitement:  
R<sub>avg</sub> >85% @ 400 - 700nm  
R<sub>avg</sub> >70% @ 700 - 2000nm  
R<sub>avg</sub> >97% @ 2 - 12µm

Gamme de Longueur d'Onde (nm):  
400 - 12000

Style:  
Fixed Magnification

Rugosité de Surface (Angstroms):  
<50 RMS

Erreur de Front d'Onde, P-V:  
≤ λ/8 on-axis for a 1mm Dia. Input Beam

Conformité réglementaire

RoHS:  
[Conforme](#)

Certificate of Conformance:  
[Visionner](#)