




Expandeur de Faisceau Réfléchissant Canopus®, 5X, traité Aluminium Amélioré UV



TECHSPEC® Canopus™ Reflective Beam Expanders



Stock **#37-188** 3-4 JOURS

⊖ 1 ⊕

€590,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€590,00

Qté 6+

€521,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Angle d'Incidence (°):
0

Traitement: Enhanced Aluminum (250-700nm)
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm): Broadband
Ouverture d'Entrée (mm): 4
Ouverture de Sortie (mm): 20
Puissance d'Expansion: 5X
Substrat: ☐ Aluminum 6061-T6
Hauteur (mm): 25.4
Longueur (mm): 78.30
Qualité de Surface: 40-20
Type: Beam Expander
Poids (g): 94
Largeur (mm): 38.10
Spécification du Traitement: R _{avg} >89% @ 250 - 450nm R _{avg} >85% @ 250 - 700nm
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 250 - 700
Style: Fixed Magnification
Rugosité de Surface (Angstroms): <50 RMS
Erreur de Front d'Onde, P-V: ≤λ/8 on-axis for a 1mm Dia. Input Beam

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner