


TECHSPEC® Miroir Raie Laser Yb:YAG 6,35 x 6,35 mm, 343 nm, 45°



TECHSPEC® Yb:YAG Laser Line Mirrors



Stock **#39-593** 3-4 JOURS

⊖ 1 ⊕ **€126,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5
€126,00
Qté 6+
€113,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Qualité de Surface:
10-5

Type:

Laser Mirror
Parallélisme (arcmin): <3
Ouverture Utile (%): 85
Surface Arrière: Commercial Polish
Réflexion à la Longueur d'Onde de Conception (%): 99.8
Spécification du Traitement: R _{abs} >99.8% @ 343nm R _{avg} >99.5% @ 339 - 346nm
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 339 - 346
Planéité de Surface (P-V): λ/10
Type de Traitement: Dielectric
Traitement: Laser Mirror (339-346nm)
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm): 343
Dimensions (mm): 6.35 x 6.35 +0.00/-0.10
Épaisseur (mm): 3.18 ±0.20
Angle d'Incidence (°): 45
Substrat: ☐ Fused Silica (Corning 7980)
Damage Threshold, Reference: ☐ 6 J/cm² @ 343nm, 20ns, 20Hz

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 209: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner