

**TECHSPEC® Miroir Raie Laser Nd:YAG, 6,35 x 6,35 mm, 532 nm, 45°**



TECHSPEC® Nd:YAG Laser Line Mirrors

Stock **#39-639** 3-4 JOURS



1



**€126,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€126,00

Qté 6+

€111,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

**Qualité de Surface:**  
10-5

**Type:**  
Laser Mirror

**Parallélisme (arcmin):**  
<3

|                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ouverture Utile (%)</b> :<br>85                                                                                                                                   |
| <b>Surface Arrière</b> :<br>Commercial Polish                                                                                                                        |
| <b>Réflexion à la Longueur d'Onde de Conception (%)</b> :<br>99.8                                                                                                    |
| <b>Spécification du Traitement</b> :<br>R <sub>abs</sub> >99.8% @ 532nm<br>R <sub>avg</sub> >99.5% @ 523 - 537nm                                                     |
| <b>Gamme de Longueur d'Onde (nm)</b> :<br>523 - 537                                                                                                                  |
| <b>Planéité de Surface (P-V)</b> :<br>λ/10                                                                                                                           |
| <b>Type de Traitement</b> :<br>Dielectric                                                                                                                            |
| <b>Traitement</b> :<br>Laser Mirror (523-537nm)                                                                                                                      |
| <b>Longueur d'Onde de Conception DWL (nm)</b> :<br>532                                                                                                               |
| <b>Dimensions (mm)</b> :<br>6.35 x 6.35 +0.00/-0.10                                                                                                                  |
| <b>Épaisseur (mm)</b> :<br>3.18 ±0.20                                                                                                                                |
| <b>Angle d'Incidence (°)</b> :<br>45                                                                                                                                 |
| <b>Substrat</b> : <br><a href="#">Fused Silica</a> (Corning 7980)                 |
| <b>Damage Threshold, Reference</b> : <br>15 J/cm <sup>2</sup> @ 532nm, 20ns, 20Hz |

Conformité réglementaire

|                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015</b> :<br><a href="#">Conforme</a>                   |
| <b>REACH 201</b> :<br><a href="#">Conforme</a>                   |
| <b>Certificate of Conformance</b> :<br><a href="#">Visionner</a> |