

TECHSPEC® Objectif M12 Robuste Blue Series, 5 mm FL, f/4



5mm FL Rugged Blue Series M12 Lens



Stock **#36-357** ☐ En Stock

- 1 +

€100,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€100,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Longueur (mm):
14.60

Diamètre Max. (mm):
14

Diamètre Externe (mm):
14

Poids (g):

4
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/3": 165.6mm - 57.3°
Cercle Image Max. (mm): 6.00
Ouverture Numérique NA, Côté Objet: 0.0040
Champs de Vision Horizontal, Format de Capteur max.: 165.5mm - 57.3°
Nombre d'Éléments (Groupes): 6(5)
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 400 - 700
Type: M12 Imaging Lens
Distance Focale FL (mm): 5.00
Grossissement Primaire PMAG: 0.033X
Taille maximale du capteur: 1/3"
Distance de Travail (mm): 150 - ∞
Monture: M12 x 0.5 (S-Mbunt)
Ouverture (f/#): f/4
Distorsion (%): -18.88 @ Full Field
Distance Focale Arrière BFL (mm): 4.0 - 3.9
Spécification du Traitement: λ/4 MgF ₂ @ 550nm
Position de la Pupille d'Entrée (mm): 2.74
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/4": 117.5mm - 42.3°
Plan Principal de l'Espace Objet (mm): 5.94
Plan Principal de l'Espace Image (mm): 2.53
Champs de Vision, Format de Capteur max.: Horizontal: 165.7mm - 57.3° Vertical: 117.5mm - 42.3° Diagonal: 225.4mm - 73.4°
Filtre IR: No
Position de la Pupille de Sortie (mm): -6.51
Lens Wavelength Range: VIS

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner