

TECHSPEC® 650nm, 12,5 x 17,6mm, Filtre Passe-Bas Dichroïque



TECHSPEC Dichroic Shortpass Filters

Stock #69-193 3-4 JOURS



1



€123,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€123,00

Qté 6+

€96,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Dimensions (mm):
12.5 x 17.6

Angle d'Incidence (°):
45

Longueur d'Onde de Coupure (nm):
650.00

Substrat:  Fused Silica (Corning 7980)
Longueur (mm): 17.60
Traitement: Hard Coated
Transmission Polarisation-P (%): >80
Réflexion (%): >97 Average Polarization
Longueur d'Onde de Réflexion (nm): 675 - 850
Transmission pour Lumière S-Polarisée (%): >80
Qualité de Surface: 60-40
Épaisseur (mm): 1.05
Tolérance Épaisseur (mm): ±0.1
Transmission (%): >85 Average Polarization
Bande de Transmission (nm): 400 - 630
Type: Dichroic Filter
Largeur (mm): 12.50
Tolérance Dimensionelle (mm): +0.0/-0.2
Front d'Onde Transmis, RMS: λ/4
Facteur Pente (%): 3.00
Tolérance Coupure (%): ±2
Réflexion pour Lumière S-Polarisée (%): >95
Réflexion Polarisation-P (%): >95
Durabilité Environnementale: Humidity per ML-STD-810H, Section 507.6 Temperature per ML-STD-810H, Section 501.7 and 502.7
Résistance Physique: Adhesion per ML-PRF-13830B, Section C.4.5.12 Moderate abrasion per ML-PRF-13830B, Section C.4.5.11 Cleaning per ML-C-48497A Section 4.5.4.2
Spécification du Traitement: Surface 1: Hard Dielectric Sputtered Surface 2: MgF₂
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 400 - 850

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 240: Conforme