


6,00µm, 50,0mm de Diamètre, Filtre Passe Haut IR



Infrared (IR) Longpass Filters

Stock #36-152 3-4 JOURS



1



€629,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-9

€629,00

Qté 10+

€565,60

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Diamètre (mm):
50.00 +0.0/-0.1

Densité Optique OD:
≥3.0

Longueur d'Onde de Coupure (nm) :
6,000.00

Substrat: ☐ Germanium (Ge)
Température d'Utilisation (°C): -62 to +71
Traitement: Traditional Coated
Qualité de Surface: 80-50
Épaisseur (mm): 1.00
Tolérance Épaisseur (mm): ±0.2
Transmission (%): >85
Bande de Transmission (nm): 6300 - 12000
Bande de Transmission (µm): 6.3 - 12.00
Type: Longpass Filter
Gamme de Blocage (nm): 200 - 6000
Parallélisme (arcmin): <10
Ouverture Utile (%): 90
Facteur Pente (%): <7
Longueur d'Onde de Coupure (µm): 6.00 ±0.24
Remarque: Transmission at cut-on wavelength is 5% of peak transmission.
Planéité de Surface (P-V): 3 - 5λ

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme