



Film Retardateur 1λ, 600 x 500 mm (WP560)



Retarder Film with protective film removed



Stock **#14-360** 3-4 JOURS

⊖ 1 ⊕

€535,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10

€535,00

Qté 11+

€479,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
560

Substrat: ☐
[Polymer Film WP560](#)

Longueur (mm): 600.00
Température d'Utilisation (°C): -40 to +80
Retard: 1λ
Dimensions (mm): 600.0 x 500.0
Épaisseur (mm): 0.15 ±0.015
Transmission (%): >89
Type: Retarder Film
Tolérance Dimensionelle (mm): +0.0/-2.0
Construction: Polarizing Film
Décalage de Phase (°): 360
Dispersion de Nébulosité (%): <1
Remarque: Fast axis is indicated by a black stripe on the protective film. This film should be removed before use.
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 400 - 700
Heat Resistance (°C x Hours): 80 x 1000
Largeur (mm): 500.00
Retardation (nm): 560 ±10

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme