

660 nm Isolateur Optique en Espace Libre Phase Double



660nm Dual Stage Free-Space Optical Isolator, #35-980

Stock **#35-980** 3-4 JOURS

- 1 +

€3.134,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€3.134,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Ouverture Utile CA (mm):
4.7

Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
660

Transmission Min. (%):
80

Température d'Utilisation (°C):
+15 to +40

Transmission (%):

90 (typical)
Type: Dual Stage Optical Isolator
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 640 - 680
Style: Faraday
Damage Threshold, By Design: ☐ 40 W, 4 kW/cm ² @DWL
Isolation typique à la Long. d'Onde de Conception (dB): 67
Isolation min. à la Long. d'Onde de Conception (dB): 60

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner

