

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union



SUBMIT



Stock #17-244 3-4 JOURS



1



€597,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-9

€597,00

Qté 10+

€537,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Diamètre (mm):
25.00 +0.00/-0.20

Angle d'Incidence (°):
0

Densité Optique OD:
≥3.0

Ouverture Utile CA (mm):

20.0
Longueur d'Onde Centrale CWL (nm): 6,000.00 ±60
Largeur à Mi-Hauteur FWHM (nm): 500.00 ±50
Substrat:  Silicon Floatzone (SiFz)
Traitement: Traditional Coated
Qualité de Surface: 80-50
Épaisseur (mm): 1.00 ±0.2
Transmission (%): ≥65 (at peak)
Type: Bandpass Filter
Applications Typiques: Gas sensing and detection; thermal imaging
Gamme de Blocage (nm): 200 - 16000
Longueur d'Onde Centrale CWL (µm): 6.00 ±0.060
Largeur Max à Mi-Hauteur FWHM (µm): 0.50 ±0.05

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner