


TECHSPEC® Filtre Passe-Bas Dichroïque Ultrarapide à Faible GDD, 600 nm, 25,2 x 35,6 mm



TECHSPEC® Low GDD Dichroic Shortpass Ultrafast Filters

Stock **#14-011** 3-4 JOURS



1



€204,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€204,00

Qté 6+

€163,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Dimensions (mm):
25.2 x 35.6

Angle d'Incidence (°):
45

Longueur d'Onde de Coupure (nm):
600.00

Substrat:  Fused Silica (Corning 7980)
Longueur (mm): 35.60
Traitement: Hard Coated
Transmission Polarisation-P (%): >80
Réflexion (%): >97 Average Polarization
Longueur d'Onde de Réflexion (nm): 625 - 795
Transmission pour Lumière S-Polarisée (%): >80
Qualité de Surface: 60-40
Épaisseur (mm): 1.05 ±0.1
Transmission (%): >85 Average Polarization
Bande de Transmission (nm): 400 - 580
Type: Dichroic Filter
Largeur (mm): 25.20
Tolérance Dimensionnelle (mm): +0.0/-0.2
Front d'Onde Transmis, RMS: λ/4
Facteur Pente (%): 3.00
Tolérance Coupure (%): ±2
Réflexion pour Lumière S-Polarisée (%): >95
Réflexion Polarisation-P (%): >95
Spécification du Traitement: Surface 1: Hard Dielectric Sputtered Surface 2: MgF₂
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 400 - 795
Spécification GDD (Transmission): 80 ±30fs² @ 410 - 580nm 120 ±80fs² @ 400 - 580nm

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme