

TECHSPEC® Expandeur de Faisceau Nd:YAG Scorpil® , 6X, 1064 nm



6X, 1064nm LCht Fixed YAG Beam Expander, #37-060

Stock **#37-060** 3-4 JOURS



1



€184,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-9

€184,00

Qté 10+

€163,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Angle d'Incidence (°):

0

Traitement:

NIR II (750-1550nm)

Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):

1064

Ouverture d'Entrée (mm): 3.5
Ouverture de Sortie (mm): 16
Puissance d'Expansion: 6X
Substrat: ☐ Optical Glass
Longueur (mm): 65.00
Filetage: M22 x0.75
Transmission (%): >96 (nominal)
Type: Beam Expander
Poids (g): 94
Diamètre du Logement (mm): 29.95
Front d'Onde Transmis, P-V: <λ/4 @ 1064nm for Input Beam ≤1.7mm (by design)
Spécification du Traitement: R _{abs} ≤1.5% @ 750 - 800nm R _{abs} ≤1.0% @ 800 - 1550nm R _{avg} ≤0.7% @ 750 - 1550nm
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 1064
Style: Fixed Magnification
Ajustement de la divergence: None

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner