

TECHSPEC® 6mm de Diamètre x 36mm EFL, Raie Laser 405nm, Lentille PCX



633nm Laser Line Coated Plano-Convex (PCX) Lenses



Stock **#69-318** 3-4 JOURS

[D'autres traitements](#)

1 **€44,50**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-9
€44,50

Qté 10+
€40,00

Prix sur Quantité
Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
6.00 +0.0/-0.025

Distance Focale EFL (mm): 36.00 @ 587.6nm
Distance Focale Arrière BFL (mm): 34.95
Traitement: Laser V-Coat (405nm)
Spécification du Traitement: R _{abs} <0.25% @ 405nm
Substrat: ☐ N-BK7
Qualité de Surface: 40-20
Power (P-V) @ 632.8nm: 1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm: λ/4
Tolérance Distance Focale (%): ±1
Centrage (arcmin): <1
Épaisseur Centrale CT (mm): 1.60 ±0.05
Épaisseur au Bord ET (mm): 1.36
Rayon R_t (mm): 18.61
Ouverture Utile CA (mm): 5.4
f/#: 6.00
Ouverture Numérique NA: 0.08
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm): 405
Type: Plano-Convex Lens
Biseau: Protective bevel as needed
Damage Threshold, By Design: ☐ 3 J/cm ² @ 405nm, 10ns

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme