

TECHSPEC®

Filtre Passe-Bande de Fluorescence Non Monté OD 6, CWL de 623 nm, Largeur de Bande de 24 nm, 25 mm de dia.



Stock #18-396 3-4 JOURS

[Bandes passantes supplémentaires](#)

⊖ 1 ⊕ **€312,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5
€312,00

Qté 6+
€261,00

Prix sur Quantité
Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
25.00 ±0.1

Angle d'Incidence (°):

0 ±5
Largeur de Bande (nm): 24.00
Gamme de Blocage OD 6 (nm): 300 - 598 & 648 - 850
Densité Optique OD: ≥6.0
Ouverture Utile CA (mm): 22.50
Longueur d'Onde Centrale CWL (nm): 623.00
Largeur à Mi-Hauteur FWHM (nm): 30.00
Substrat:  Fused Silica (Corning 7980)
Transmission Min. (%): 93
Traitement: Hard Coated
Qualité de Surface: 60-40
Épaisseur (mm): 2.00 ±0.1
Type: Bandpass Filter
Gamme de Blocage (nm): 250 - 1100
Construction: Unmounted
Front d'Onde Transmis, RMS: λ/4 (prior to coating)
Fluorophore Compatible: Cy5 Excitation / Texas Red® Emission
Durabilité Environnementale: Humidity per MIL-STD-810H, Section 507.6 Temperature per MIL-STD-810H, Section 501.7 and 502.7
Résistance Physique: Adhesion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.12 Moderate abrasion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.11 Cleaning per MIL-C-48497A Section 4.5.4.2
Biseau: Protective bevel as needed

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 240: Conforme