

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



6mm UCi Series Fixed Focal Length Lens



Stock **#33-866** ☒ En Stock



1



€235,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€235,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Option Iris:  
Fixed

Longueur (mm):  
47.30

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":  
72.8mm - 60.0°

Filetage Filtre:

|                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M30.5 x 0.50 (Male)                                                                                                                  |
| <b>Diamètre Max. (mm):</b><br>30.5                                                                                                   |
| <b>Diamètre Externe (mm):</b><br>30.5                                                                                                |
| <b>Poids (g):</b><br>52                                                                                                              |
| <b>Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/3":</b><br>52.7mm - 45.4°                                                               |
| <b>Max. Protrusion Derrière (mm):</b><br>0                                                                                           |
| <b>Cercle Image Max. (mm):</b><br>8.00                                                                                               |
| <b>Ouverture Numérique NA, Côté Objet:</b><br>0.0059                                                                                 |
| <b>Champs de Vision Horizontal, Format de Capteur max.:</b><br>72.8mm - 60.0°                                                        |
| <b>Nombre d'Éléments (Groupes):</b><br>9 (8)                                                                                         |
| <b>Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2,5":</b><br>65.0mm - 54.6°                                                             |
| <b>Taille de Capteur Optimale:</b><br>1/2.5"                                                                                         |
| <b>Type:</b><br>Fixed Focal Length Lens                                                                                              |
| <b>Distance Focale FL (mm):</b><br>6.00                                                                                              |
| <b>Grossissement Primaire PMAG:</b><br>0.096                                                                                         |
| <b>Taille maximale du capteur:</b><br>1/2"                                                                                           |
| <b>Distance de Travail (mm):</b><br>50 - ∞                                                                                           |
| <b>Monture:</b><br>M12 x 0.5 (S-Mbunt)                                                                                               |
| <b>Ouverture (f/#):</b><br>f/8.0                                                                                                     |
| <b>Traitement:</b><br>λ/4 MgF <sub>2</sub>                                                                                           |
| <b>Spécification du Traitement:</b><br>λ/4 MgF <sub>2</sub>                                                                          |
| <b>Position de la Pupille d'Entrée (mm):</b><br>12.61                                                                                |
| <b>Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/4":</b><br>38.7mm - 34.2°                                                               |
| <b>Plan Principal de l'Espace Objet (mm):</b><br>17.55                                                                               |
| <b>Plan Principal de l'Espace Image (mm):</b><br>4.85                                                                                |
| <b>Champs de Vision, Format de Capteur max.:</b><br>Horizontal: 72.8mm - 60°<br>Vertical: 52.7mm - 45.4°<br>Diagonal: 95.5mm - 73.8° |
| <b>Distorsion maximum (%):</b><br>-11.2                                                                                              |
| <b>Position de la Pupille de Sortie (mm):</b><br>-23.26                                                                              |
| <b>Lens Wavelength Range:</b><br>VIS                                                                                                 |
| <b>Température de Stockage (°C):</b><br>-20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team     |

Conformité réglementaire

|                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS:</b><br><a href="#">Conforme</a>                        |
| <b>Certificate of Conformance:</b><br><a href="#">Visionner</a> |