


63,5 mm Dia, x 1 mm Fenêtre AR à Haute Efficacité



Stock #39-281 3-4 JOURS

-

1

+

€25,50

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5
€25,50

Qté 6+
€20,50

Prix sur Quantité
Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Angle d'Incidence (°):
0

Biseau:
Protective as needed

Ouverture Utile (%):
≥90

Ouverture Utile CA (mm): 57.15
Diamètre (mm): 63.50 ±0.76
Épaisseur (mm): 1.00 ±0.25
Traitement: BBAR (425-700nm)
Spécification du Traitement: R _{avg} ≤0.5% @ 425 - 700nm
Bords: Ground
Substrat: Float Glass
Qualité de Surface: 80-50
Transmission (%): 96.9 Average (typical)
Type: Protective Window
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 425 - 700

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 233: Conforme