

Filtre Passe-Bande IR, 7,50 µm CWL, 25,0 mm de dia., 0,50 µm FWHM



Stock #17-247 3-4 JOURS

-

1

+

€597,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-9
€597,00

Qté 10+
€537,00

Prix sur Quantité
Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Diamètre (mm):
25.00 +0.00/-0.20

Angle d'Incidence (°):
0

Densité Optique OD:
≥3.0

Ouverture Utile CA (mm):

20.0
Longueur d'Onde Centrale CWL (nm): 7,500.00 ±75
Largeur à Mi-Hauteur FWHM (nm): 500.00 ±50
Substrat: □ Silicon Floatzone (SiFz)
Traitement: Traditional Coated
Qualité de Surface: 80-50
Épaisseur (mm): 1.00 ±0.2
Transmission (%): ≥65 (at peak)
Type: Bandpass Filter
Applications Typiques: Atmospheric/Solar Imaging
Gamme de Blocage (nm): 200 - 16000
Longueur d'Onde Centrale CWL (μm): 7.50 ±0.075
Largeur Max à Mi-Hauteur FWHM (μm): 0.50 ±0.05

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner