

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union ▼

SUBMIT



Stock #86-913 3-4 JOURS

[D'autres traitements](#)



1



€140,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-9

€140,00

Qté 10+

€126,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
75.00 +0.0/-0.025

Distance Focale EFL (mm):

200.00 @587.6nm
Distance Focale Arrière BFL (mm): 194.24
Traitement: VIS-NIR (400-1000nm)
Spécification du Traitement: R _{abs} ≤0.25% @ 880nm R _{avg} ≤1.25% @ 400 - 870nm R _{avg} ≤1.25% @ 890 - 1000nm
Substrat: ☐ N-BK7
Qualité de Surface: 40-20
Power (P-V) @ 632.8nm: 1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm: λ/4
Tolérance Distance Focale (%): ±1
Centrage (arcmin): <1
Épaisseur Centrale CT (mm): 8.74 ±0.10
Épaisseur au Bord ET (mm): 1.70
Rayon R₁ (mm): 103.36
Ouverture Utile CA (mm): 73.5
f/#: 2.67
Ouverture Numérique NA: 0.19
Type: Plano-Convex Lens
Biseau: Protective bevel as needed
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 400 - 1000
Damage Threshold, By Design: ☐ 5 J/cm² @ 532nm, 10ns

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme