


Filtre Passe-Bas OD 2, 750 nm, 6 x 6 mm



OD 2.0 Shortpass Filters

Stock **#15-240** ☐ En Stock

-

1

+

€45,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-9
€45,00
Qté 10+
€40,50
Prix sur Quantité
Demande de Devis

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement	
Dimensions (mm): 6.00 x 6.00 +0.00/-0.20	
Angle d'Incidence (°): 0	
Densité Optique OD: ≥2.0	

Longueur d'Onde de Coupure (nm):
750.00 ±15

Substrat: 

Longueur (mm):
6.00

Traitement:
Hard Coated

Bande de Coupure (nm):
780 - 990

Qualité de Surface:
60-40

Épaisseur (mm):
2.00 ±0.10

Transmission (%):
≥85

Bande de Transmission (nm):
400 - 720

Type:
Shortpass Filter

Largeur (mm):
6.00

Ouverture Utile (%):
90

Durabilité Environnementale:
ML-STD-810F, Section 507.4

Résistance Physique:
ML-C-48497A, Section 3.4.1

Gamme de Longueur d'Onde (nm):
400 - 990

Conformité réglementaire

RoHS:
[Conforme](#)

Certificate of Conformance:
[Visionner](#)