

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country:

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT



TECHSPEC Hard Coated OD 4.0 10nm Bandpass Filters

Stock #12-153 3-4 JOURS



1



€263,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€263,00

Qté 6+

€206,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
25.00 +0.0/-0.1

Angle d'Incidence (°):
0

Densité Optique OD:
≥4.0

Ouverture Utile CA (mm): 21.21
Longueur d'Onde Centrale CWL (nm): 752.00 ±2.0
Largeur à Mi-Hauteur FWHM (nm): 10.00 ±2.0
Tolérance de la Largeur Max à Mi-Hauteur FWHM (nm): ±2.0
Substrat: ☐ Optical Glass
Transmission Min. (%): ≥85
Traitement: Hard Coated
Qualité de Surface: 80-50
Type: Bandpass Filter
Applications Typiques: DPSS Laser
Gamme de Blocage (nm): 200 - 1200
Construction: Mounted in Black Anodized Ring
Durabilité Environnementale: Humidity per MIL-STD-810H, Section 507.6 Temperature per MIL-STD-810H, Section 501.7 and 502.7
Résistance Physique: Adhesion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.12 Moderate abrasion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.11 Cleaning per MIL-C-48497A Section 4.5.4.2
Épaisseur de Monture (mm): 5.0 ±0.1
Épaisseur du Substrat (mm): 3.5 ±0.5 typical

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 223: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner