

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country:

Sélectionner votre Pays/Région: European Union ▼

SUBMIT



65mm X-Y Positioning Stage

Stock #12-832 3-4 JOURS



1



€477,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-4

€477,00

Qté 5+

€444,80

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Type de Mouvement:
Linear (X-Y)

Guide System:
Ball Slide

Mécanisme:
Rack and Pinion

Position de la Vis: Center Drive
Type: Universal
Course (mm): 25 (±12.5mm) in X and Y
Course (pouces): 0.98 (±0.49) in X and Y
Capacité de Charge, Normale (kg): 5
Filetage: (4) M4 x 0.7
Remarque: Movement
Précision (µm): 50
Course par Tour de 360° (mm): 18

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Dispensé
Reach 224: Contains SVHC(s)
Certificate of Conformance: Visionner