


TECHSPEC® Fenêtre en Silice Fondue $\lambda/4$, Non Traitée, 75 mm de Dia., 4 mm d'Épaisseur



TECHSPEC® $\lambda/4$ UV Fused Silica Windows

Stock **#14-967** 3-4 JOURS



1



€265,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€265,00

Qté 6+

€212,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Nombre d'Abbe (v_d):
67.8

Biseau:
Protective as needed

Ouverture Utile (%):
90

Ouverture Utile CA (mm): 67.50
Diamètre (mm): 75.00 +0.00/-0.10
Épaisseur (mm): 4.00 ±0.10
Traitement: Uncoated
Coefficient d'Expansion Thermique CTE (10⁻⁶/°C): 0.52 (+5 to +35°C) 0.57 (0 to +200°C) 0.48 (-100 to +200°C)
Densité (g/cm³): 2.20
Bords: Fine Ground
Indice de Réfraction n_d: 1.458
Dureté de Knoop (kg/mm²): 522
Parallélisme (arcmin): <1
Rapport de Poisson: 0.16
Substrat: Fused Silica (Corning 7980)
Qualité de Surface: 40-20
Front d'Onde Transmis, P-V: λ/4
Type: Protective Window
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 200 - 2200
Module d'Élasticité de Young (GPa): 73

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner