

6 mm Dia. x 6 mm FL, Lentille Asphérique en Plastique de Petit Diamètre



Stock **#36-626** ☒ En Stock

-

1

+

€30,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10

€30,00

Qté 11+

€25,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
6.00 ±0.20

Distance Focale EFL (mm):
6.00 @550nm

Ouverture Numérique NA: 0.50
Distance Focale Arrière BFL (mm): 2.94
Substrat:  Acrylic V825
Tolérance Distance Focale (%): ±1.5
Longueur d'onde de conception asphérique: 550
Traitement: Uncoated
Qualité de Surface: 60-40
Ouverture Utile CA (mm): 5.00
Épaisseur au Bord ET (mm): 2.74
Épaisseur Centrale CT (mm): 4.50 ±0.20
f/#: 1.00
Biseau: Protective bevel as needed
Type: Aspheric Lens
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 400 - 1500
Conjugate Distance: Infinite

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 224: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner