

TECHSPEC® Objectif M12 Blue Series, 6 mm FL, f/4



6mm FL Blue Series M12 Lens



Stock #38-012 3-4 JOURS



1



€100,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-49

€100,00

Qté 50+

€79,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Longueur (mm):
14.50

Diamètre Max. (mm):
14

Diamètre Externe (mm): 14
Poids (g): 4
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/3": 134.9mm - 48.0°
Cercle Image Max. (mm): 6.00
Ouverture Numérique NA, Côté Objet: 0.0047
Champs de Vision Horizontal, Format de Capteur max.: 134.9mm - 48.0°
Nombre d'Éléments (Groupes): 6(5)
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 400 - 700
Type: M12 Imaging Lens
Distance Focale FL (mm): 6.00
Grossissement Primaire PMAG: 0.038X
Taille maximale du capteur: 1/3"
Distance de Travail (mm): 150 - ∞
Monture: M12 x0.5 (S-Mbunt)
Ouverture (f/#): f/4.0
Distorsion (%): -12.17 @ Full Field
Distance Focale Arrière BFL (mm): 6.9 - 6.8
Spécification du Traitement: M4 MgF ₂ @ 550nm
Position de la Pupille d'Entrée (mm): 3.12
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/4": 97.7mm - 35.7°
Plan Principal de l'Espace Objet (mm): 6.98
Plan Principal de l'Espace Image (mm): 2.31
Champs de Vision, Format de Capteur max.: Horizontal: 135mm - 47.9° Vertical: 97.8mm - 35.6° Diagonal: 177.3mm - 60.7°
Filtre IR: No
Position de la Pupille de Sortie (mm): -9.11
Lens Wavelength Range: VIS
Imaging Lens Type: High Performance M12 Lens

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 223: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner