

TECHSPEC® Lentille Asphérique Non Traitée, Ouverture Numérique de 0,63, 75 mm de Dia.Stock #14-994 3-4 JOURS[D'autres traitements](#)- 1 + **€740,00****AJOUTER AU PANIER**

Qté 1-5

€740,00

Qté 6+

€592,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

! Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

**Diamètre (mm):**
75.00 +0.0/-0.1**Distance Focale EFL (mm):**
60.00 @ 587.6nm

Ouverture Numérique NA:
0.63

Distance Focale Arrière BFL (mm):
45.77

Substrat:
[N-SF5](#)

Longueur d'onde de conception asphérique:
587.6

Erreur de forme asphérique, RMS à 632,8 nm:
1.2λ

Traitement:
Uncoated

Centrage (arcmin):
≤5

Qualité de Surface:
60-40

Ouverture Utile CA (mm):
67.5

Épaisseur au Bord ET (mm):
4.73

Épaisseur Centrale CT (mm):
23.80 ±0.1

f#:
0.80

Biseau:
Protective bevel as needed

Shape of Back Surface:
Plano

Type:
Aspheric Lens

Gamme de Longueur d'Onde (nm):
380 - 2500

Conjugate Distance:
Infinite

Puissance (Dioptres):
16.67

Conformité réglementaire

RoHS:
[Conforme](#)

Certificate of Conformance:
[Visionner](#)
