

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



6mm FL Rugged Blue Series M12 Lens



Stock **#37-385** 3-4 JOURS



1



€100,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+
€100,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement
Longueur (mm): 14.10
Diamètre Max. (mm): 14
Diamètre Externe (mm): 14
Poids (g):

4
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/3": 134.6mm - 47.7°
Cercle Image Max. (mm): 6.00
Ouverture Numérique NA, Côté Objet: 0.0024
Champs de Vision Horizontal, Format de Capteur max.: 134.9mm - 48.0°
Nombre d'Éléments (Groupes): 5(4)
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 400 - 700
Type: M12 Imaging Lens
Distance Focale FL (mm): 6.00
Grossissement Primaire PMAG: 0.038X
Taille maximale du capteur: 1/3"
Distance de Travail (mm): 150 - ∞
Monture: M12 x 0.5 (S-Mbunt)
Ouverture (f/#): f/8.0
Distorsion (%): -12.17 @ Full Field
Distance Focale Arrière BFL (mm): 6.9 - 6.8
Spécification du Traitement: λ/4 MgF ₂ @ 550nm
Position de la Pupille d'Entrée (mm): 3.12
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/4": 96.5mm - 35.2°
Plan Principal de l'Espace Objet (mm): 6.98
Plan Principal de l'Espace Image (mm): 2.31
Champs de Vision, Format de Capteur max.: Horizontal: 135mm - 47.9° Vertical: 97.8mm - 35.6° Diagonal: 177.3mm - 60.7°
Filtre IR: No
Position de la Pupille de Sortie (mm): -9.11
Lens Wavelength Range: VIS

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner