

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT



6mm UCI Series Fixed Focal Length Lens



Stock #33-867 3-4 JOURS



1



€235,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€235,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Option Iris:
Fixed

Longueur (mm):
47.30

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
72.8mm - 60.0°

Filetage Filtre:

M30.5 x 0.50 (Male)
Diamètre Max. (mm): 30.5
Diamètre Externe (mm): 30.5
Poids (g): 52
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/3": 52.7mm - 45.4°
Max. Protrusion Derrière (mm): 0
Cercle Image Max. (mm): 8.00
Ouverture Numérique NA, Côté Objet: 0.0043
Champs de Vision Horizontal, Format de Capteur max.: 72.8mm - 60.0°
Nombre d'Éléments (Groupes): 9 (8)
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2,5": 65.0mm - 54.6°
Taille de Capteur Optimale: 1/2.5"
Type: Fixed Focal Length Lens
Distance Focale FL (mm): 6.00
Grossissement Primaire PMAG: 0.096
Taille maximale du capteur: 1/2"
Distance de Travail (mm): 50 - ∞
Monture: M12 x 0.5 (S-Mbunt)
Ouverture (f/#): f/11.0
Traitement: λ/4 MgF ₂
Spécification du Traitement: λ/4 MgF ₂
Position de la Pupille d'Entrée (mm): 12.61
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/4": 38.7mm - 34.2°
Plan Principal de l'Espace Objet (mm): 17.55
Plan Principal de l'Espace Image (mm): 4.85
Champs de Vision, Format de Capteur max.: Horizontal: 72.8mm - 60° Vertical: 52.7mm - 45.4° Diagonal: 95.5mm - 73.8°
Distorsion maximum (%): -11.2
Position de la Pupille de Sortie (mm): -23.26
Lens Wavelength Range: VIS
Température de Stockage (°C): -20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner