

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union ▼

SUBMIT



Stock #36-600 [CONTACT](#)

[D'autres traitements](#)

1 **€955,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€955,00

Qté 6+

€859,50

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Type:
Off-Axis Parabolic Mirror

Diamètre (mm):
76.20 +0.00/-0.38

Distance Focale EFL (mm):

50.80
Tolérance Distance Focale (%): ±1
Radius of Curvature (mm): 50.80
Traitement: Protected Silver (450-12000nm)
Type de Traitement: Metal
Spécification du Traitement: R _{avg} ≥98% @ 2,000 - 12,000nm, R _{avg} (typical) 96% @ 450 - 2,000nm
Angle d'Offset (°): 90
Distance Focale Parente PFL (mm): 25.4
Surface Figure, RMS: 3/4λ
Rugosité de Surface (Angstroms): <100 RMS
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 450 - 12000
Ouverture Utile (%): 90
Qualité de Surface: 80-50
Platines de Montage Compatibles: #63-375
Substrat: Aluminum 6061-T6
Y Offset (mm): 50.8
Front d'Onde Réflechi, RMS: 3/2λ

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme