

TECHSPEC®

Miroir Parabolique Hors Axe, Aluminium Protégé, 100 □, 76,2 x 646 mm EFL, 15°



Stock #35-597 3-4 JOURS

[D'autres traitements](#)



1



€735,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€735,00

Qté 6+

€661,50

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Type:
Off-Axis Parabolic Mirror

Diamètre (mm):
76.20 +0.00/-0.38

Distance Focale EFL (mm):

646.00
Tolérance Distance Focale (%): ±1
Radius of Curvature (mm): 1,270.00
Traitement: Protected Aluminum (400-2000nm)
Type de Traitement: Metal
Spécification du Traitement: R _{avg} ≥85% @400 - 700nm R _{avg} ≥97% @2,000 - 12,000nm
Angle d'Offset (°): 15
Distance Focale Parente PFL (mm): 635.00
Surface Figure, RMS: 3/4λ
Rugosité de Surface (Angstroms): <100 RMS
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 400 - 2000
Ouverture Utile (%): 90
Qualité de Surface: 80-50
Platines de Montage Compatibles: #63-375
Substrat: Aluminum 6061-T6
Y Offset (mm): 167.2
Front d'Onde Réflechi, RMS: 3/2λ

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme