

**TECHSPEC® 76,2 x 76,2 mm, Argent Protégé, 4-6 λ Miroir de Première Surface**



Stock #36-057 3-4 JOURS

- 1 + **€64,50**

AJOUTER AU PANIER

|         |
|---------|
| Qté 1-5 |
| €64,50  |

|        |
|--------|
| Qté 6+ |
| €58,50 |

|                                  |
|----------------------------------|
| Prix sur Quantité                |
| <a href="#">Demande de Devis</a> |

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Planéité de Surface (P-V):  
4 - 6λ

Substrat: ☐  
Float Glass

Qualité de Surface:  
60-40

Dimensions (mm):

|                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 76.2 x 76.2                                                                                                            |
| <b>Tolérance Dimensionelle (mm):</b><br>±0.25                                                                          |
| <b>Spécification du Traitement:</b><br>R <sub>avg</sub> >98% @ 450 - 2000nm<br>R <sub>avg</sub> >98% @ 2000 - 10,000nm |
| <b>Traitement:</b><br>Protected Silver (450-10000nm)                                                                   |
| <b>Type de Traitement:</b><br>Metal                                                                                    |
| <b>Ouverture Utile CA (mm):</b><br>72.39 x 72.39                                                                       |
| <b>Bords:</b><br>Seamed, 0.5mm Maximum Edge Chip                                                                       |
| <b>Épaisseur (mm):</b><br>3.00                                                                                         |
| <b>Type:</b><br>Flat Mirror                                                                                            |
| <b>Gamme de Longueur d'Onde (nm):</b><br>450 - 10000                                                                   |
| <b>Longueur (mm):</b><br>76.20                                                                                         |
| <b>Largeur (mm):</b><br>76.20                                                                                          |
| <b>Damage Threshold, By Design:</b> <input type="checkbox"/><br>0.5 J/cm <sup>2</sup> @ 532nm & 1064nm, 10ns           |

Conformité réglementaire

|                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br><a href="#">Conforme</a>                   |
| <b>Certificate of Conformance:</b><br><a href="#">Visionner</a> |
| <b>Reach 233:</b><br><a href="#">Conforme</a>                   |