



Substrat de Fenêtre Laser en Silice Fondue non Traité, 76,2 mm de dia, 12,7 mm d'épaisseur



TECHSPEC® Uncoated Laser Window Substrates

Stock #14-844 3-4 JOURS



1



€481,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10

€481,00

Qté 11+

€425,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Ouverture Utile CA (mm):
68.58

Traitement:

Uncoated
Diamètre (mm): 76.20 +0.00/-0.10
Substrat:  Fused Silica (Coming 7980 0A)
Indice de Réfraction n_d: 1.458
Qualité de Surface: 10-5
Épaisseur (mm): 12.70 ±0.20
Type: Laser Window Substrate
Parallélisme (arcmin): <3
Biseau: Protective as needed
Ouverture Utile (%): 90
Nombre d'Abbe (v_d): 67.8
Surface Arrière: λ/10
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 200 - 2200
Planéité de Surface (P-V): λ/10
Fused Silica Grade: 7980 0A
Bords: Fine Ground

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 224: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner