

TECHSPEC® Rétroreflecteur à Coins de Cube, 7,16 mm, traité argent et VIS 0°, monté



Mounted N-BK7 Corner Cube Retroreflectors



Stock **#12-211** 3-4 JOURS

1

€285,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5
€285,00
Qté 6+
€228,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Déviation de Faisceau (arcsec):
±10

Traitement:

MS 0° & Silver with protective overcoat
Tolérance Diamètre (mm): +0.0/-0.1
Substrat: ☐ N-BK7
Diamètre Interne (mm): 7.20
Diamètre Externe (mm): 25.40
Qualité de Surface: 60-40
Filetage: (1) ¼-20, (1) #8
Type: Retroreflector
Tolérance Logement (mm): Outer Diameter: +0/-0.5, Height: ±0.25
Orientation de l'Image: Left-Handed
Spécification du Traitement: Reflective Surfaces: R _{abs} > 97% FROM400 - 2500nm @ 0° AOI R _{avg} > 98% FROM400 - 2500nm @ 0° AOI Entrance: R _{avg} ≤0.4% @ 425 - 675nm
Déviati<u>o</u>n du Faisceau (°): 180
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 425 - 675
Planéité de Surface (P-V): λ/8

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Non Conforme
Certificate of Conformance: Visionner