

780 nm Longueur d'Onde Centrale, 25 mm Dia., Filtre Passe-Bande Ultra Étroite OD 6



Ultra Narrow Bandpass Filters



Stock **#36-641** 3-4 JOURS

☐ [Bandes passantes supplémentaires](#)

1

€1.492,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-9

€1.492,00

Qté 10+

€1.350,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
25.00

Angle d'Incidence (°): 0
Densité Optique OD: 6.00
Ouverture Utile CA (mm): 21.34
Longueur d'Onde Centrale CWL (nm): 780.00
Largeur à Mi-Hauteur FWHM (nm): 1.20
Substrat: 
Transmission Min. (%): >90
Traitement: Hard Coated
Transmission (%): T _{abs} >90 @ 780nm
Type: Bandpass Filter
Gamme de Blocage (nm): 390 - 769, 791 - 1000
Construction: Mounted in Black Anodized Ring
Épaisseur de Monture (mm): 5.0
Remarque: Filter Design: Multi-Cavity
Épaisseur du Substrat (mm): 2.00

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 240: Conforme