

Lentille Asphérique en Plastique de Petit Diamètre, 7 mm de dia. x 7,32 mm FL



Stock #15-272 3-4 JOURS

-

1

+

€32,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10

€32,00

Qté 11+

€26,50

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
7.00 ±0.20

Distance Focale EFL (mm):
7.32

Ouverture Numérique NA: 0.48
Distance Focale Arrière BFL (mm): 6.58
Substrat: Acrylic V825
Tolérance Distance Focale (%): ±1.5
Longueur d'onde de conception asphérique: 550
Traitement: Uncoated
Qualité de Surface: 60-40
Ouverture Utile CA (mm): 5.60
Épaisseur au Bord ET (mm): 0.88
Épaisseur Centrale CT (mm): 2.10 ±0.20
f/#: 1.05
Type: Aspheric Lens

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 224: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner