

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



Stock #15-000

CONTACT

[D'autres traitements](#)

-

 1

+

€740,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5
€740,00
Qté 6+
€592,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
75.00 +0.0/-0.1

Distance Focale EFL (mm):
112.50 @587.6nm

Ouverture Numérique NA:

0.33
Distance Focale Arrière BFL (mm): 101.42
Substrat: N-BK7
Longueur d'onde de conception asphérique: 587.6
Erreur de forme asphérique, RMS à 632,8 nm: 1.2λ
Traitement: Uncoated
Centrage (arcmin): ≤5
Qualité de Surface: 60-40
Ouverture Utile CA (mm): 67.5
Épaisseur au Bord ET (mm): 4.13
Épaisseur Centrale CT (mm): 16.80 ±0.1
f/#: 1.50
Biseau: Protective bevel as needed
Shape of Back Surface: Plano
Type: Aspheric Lens
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 350 - 2200
Conjugate Distance: Infinite
Puissance (Dioptres): 8.89

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner