


TECHSPEC® Polariseur à Couche Mince, 800 nm, 25,4 mm de dia., 45°



TECHSPEC® Ultrafast Thin Film Polarizers

Stock **#12-993** 3-4 JOURS



1



€415,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-4

€415,00

Qté 5+

€373,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Angle d'Incidence (°):
45 ±1

Traitement:
Thin Film Dielectric

Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
800

Diamètre (mm): 25.40 +0.00/-0.10
Rapport d'Extinction: 1000:1
Substrat:  Fused Silica (Corning 7980)
Qualité de Surface: 10-5
Épaisseur (mm): 3.00 ±0.10
Type: Linear Polarizer
Parallélisme (arcmin): <3
Ouverture Utile (%): 85
Front d'Onde Transmis, P-V: λ/10 @ 633nm
Spécification du Traitement: S1: R _s >99.8% @ 800nm, T _p >98% @ 800nm S2: R _p <0.1% @ 800nm

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner