

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country:

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



TECHSPEC® Near-Infrared (NIR) Aspheric Lenses

Stock #13-508

3-4 JOURS



1



€800,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€800,00

Qté 6+

€640,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
75.00 +0.00/-0.10

Distance Focale EFL (mm):
60.00 @ 780nm

Ouverture Numérique NA:
0.63

Distance Focale Arrière BFL (mm): 36.51
Substrat: N-BK7
Longueur d'onde de conception asphérique: 780
Erreur de forme asphérique, RMS à 632,8 nm: 1.2λ
Traitement: Uncoated
Centrage (arcmin): <3
Qualité de Surface: 40-20
Ouverture Utile CA (mm): 69
Épaisseur au Bord ET (mm): 6.83
Épaisseur Centrale CT (mm): 35.50 ±0.10
f/#: 0.80
Biseau: Protective bevel as needed
Shape of Back Surface: Plano
Type: Aspheric Lens
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 350 - 2200
Puissance (Dioptres): 16.67

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner