

**TECHSPEC®** Lentille Asphérique Non Traitée, Ouverture Numérique de 0,63, 75 mm de Dia.



Stock **#14-994** 3-4 JOURS

[D'autres traitements](#)



1



**€740,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€740,00

Qté 6+

€592,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):  
75.00 +0.0/-0.1

Distance Focale EFL (mm):  
60.00 @ 587.6nm

Ouverture Numérique NA:

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| 0.63                                                       |
| <b>Distance Focale Arrière BFL (mm):</b><br>45.77          |
| <b>Substrat:</b> <a href="#">NSF5</a>                      |
| <b>Longueur d'onde de conception asphérique:</b><br>587.6  |
| <b>Erreur de forme asphérique, RMS à 632,8 nm:</b><br>1.2λ |
| <b>Traitement:</b><br>Uncoated                             |
| <b>Centrage (arcmin):</b><br>≤5                            |
| <b>Qualité de Surface:</b><br>60-40                        |
| <b>Ouverture Utile CA (mm):</b><br>67.5                    |
| <b>Épaisseur au Bord ET (mm):</b><br>4.73                  |
| <b>Épaisseur Centrale CT (mm):</b><br>23.80 ±0.1           |
| <b>f/#:</b><br>0.80                                        |
| <b>Biseau:</b><br>Protective bevel as needed               |
| <b>Shape of Back Surface:</b><br>Plano                     |
| <b>Type:</b><br>Aspheric Lens                              |
| <b>Gamme de Longueur d'Onde (nm):</b><br>380 - 2500        |
| <b>Conjugate Distance:</b><br>Infinite                     |
| <b>Puissance (Dioptres):</b><br>16.67                      |

Conformité réglementaire

|                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS:</b><br><a href="#">Conforme</a>                        |
| <b>Certificate of Conformance:</b><br><a href="#">Visionner</a> |