

TECHSPEC® 808 nm CWL, 50 mm Dia., Filtre Passe-Bande OD 4; 10 nm à Traitement Dur



TECHSPEC Hard Coated OD 4.0 10nm Bandpass Filters

Stock **#39-323** 3-4 JOURS

[Bandes passantes supplémentaires](#)

⊖ 1 ⊕ **€613,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5
€613,00
Qté 6+
€484,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
50.00 +0.0/-0.1

Angle d'Incidence (°):
0

Densité Optique OD:

≥4.0
Ouverture Utile CA (mm): 45
Longueur d'Onde Centrale CWL (nm): 808.00 ±2.0
Largeur à Mi-Hauteur FWHM (nm): 10.00 ±2.0
Tolérance de la Largeur Max à Mi-Hauteur FWHM (nm): ±2.0
Substrat: ☐ Optical Glass
Transmission Min. (%): ≥85
Traitement: Hard Coated
Qualité de Surface: 80-50
Tolérance Épaisseur (mm): ±0.1
Type: Bandpass Filter
Applications Typiques: Laser Diode
Gamme de Blocage (nm): 200 - 1200
Construction: Mounted in Black Anodized Ring
Durabilité Environnementale: Humidity per MIL-STD-810H, Section 507.6 Temperature per MIL-STD-810H, Section 501.7 and 502.7
Résistance Physique: Adhesion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.12 Moderate abrasion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.11 Cleaning per MIL-C-48497A Section 4.5.4.2
Épaisseur de Monture (mm): 5.0 ±0.1
Épaisseur du Substrat (mm): 3.5 ±0.5 typical

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 219: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner