

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



820nm Dual Stage Free-Space Optical Isolator, #35-984

Stock #35-984

3-4 JOURS

-

1

+

€3.134,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+
€3.134,00

Prix sur Quantité
Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Ouverture Utile CA (mm):

4.7

Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):

820

Transmission Min. (%):

80

Température d'Utilisation (°C):

+15 to +40

Transmission (%):

90 (typical)
Type: Dual Stage Optical Isolator
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 800 - 865
Style: Faraday
Damage Threshold, By Design: ☐ 40 W, 4 kW/cm ² @DWL
Isolation typique à la Long. d'Onde de Conception (dB): 67
Isolation min. à la Long. d'Onde de Conception (dB): 60

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner

