

TECHSPEC® 850nm, 12,5mm de Diamètre, Filtre Dichroïque Passe-Haut



Stock #69-873 3-4 JOURS

⊖ 1 ⊕ **€125,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5
€125,00

Qté 6+
€100,00

Prix sur Quantité
Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm): 12.50
Angle d'Incidence (°): 45
Longueur d'Onde de Coupure (nm) : 850.00

Substrat:  Fused Silica (Coming 7980)
Traitement: Hard Coated
Réflexion (%): >97, Average Polarization >95, Absolute Polarization
Longueur d'Onde de Réflexion (nm): 635 - 805
Qualité de Surface: 60-40
Épaisseur (mm): 1.05
Tolérance Épaisseur (mm): ±0.1
Transmission (%): >85, Average Polarization >80, Absolute Polarization
Bande de Transmission (nm): 880 - 1600
Type: Dichroic Filter
Tolérance Dimensionnelle (mm): +0.0/-0.2
Tolérance Front d'Onde Transmis: λ/4
Tolérance de Coupure (%): ±2
Facteur Pente (%): 3.00
Durabilité Environnementale: Humidity per MIL-STD-810H, Section 507.6 Temperature per MIL-STD-810H, Section 501.7 and 502.7
Résistance Physique: Adhesion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.12 Moderate abrasion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.11 Cleaning per MIL-C-48497ASection 4.5.4.2
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 635 - 1600
Gamme de Longueur d'Onde (µm): 0.635 - 1.6

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 240: Conforme