

Lentille Condenseur Asphérique Traitée MgF₂, 75 mm de diamètre x 50 mm FL



Stock **#15-542** 3-4 JOURS

[D'autres traitements](#)



1



€107,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10

€107,00

Qté 11+

€95,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Diamètre (mm):
75.00 +0.0/-0.5

Distance Focale EFL (mm):
50.00

Ouverture Numérique NA:
0.75

Distance Focale Arrière BFL (mm): 30.50
Substrat: B270
Tolérance Distance Focale (%): ±7
Traitement: MgF ₂ (400-700nm)
Spécification du Traitement: R _{avg} ≤ 1.75% @ 400 - 700nm
Centrage (arcmin): ≤20
Qualité de Surface: 80-50 (typical)
Ouverture Utile CA (mm): 72
Épaisseur au Bord ET (mm): 3.0
Épaisseur Centrale CT (mm): 30.00 ±0.50
f/#: 0.7
Biseau: Protective bevel as needed
Diamètre Asphère (mm): 75.0
Rayon R₂ (mm): Plano
Shape of Back Surface: Plano
Type: Condenser Lens
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 400 - 700
Conjugate Distance: Infinite

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme