



Filtre Passe-Bande OD 4 Non Monté, Traitement Dur, 50 nm, CWL 850 nm, 12,5 mm de Dia.



TECHSPEC® Unmounted OD 4.0 Bandpass Filters

Stock **#15-160** 3-4 JOURS
[Bandes passantes supplémentaires](#)

- 1 + **€177,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5
€177,00

Qté 6+
€141,50

Prix sur Quantité
[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
12.50 ±0.10

Angle d'Incidence (°):
0

Densité Optique OD: ≥4.0
Ouverture Utile CA (mm): 11.25
Longueur d'Onde Centrale CWL (nm): 850.00 ±5
Largeur à Mi-Hauteur FWHM (nm): 50.00 ±5
Substrat: ☐ Optical Glass
Transmission Min. (%): ≥90 (Average over bandwidth)
Traitement: Hard Coated
Qualité de Surface: 80-50
Épaisseur (mm): 3.30 ±0.20
Type: Bandpass Filter
Applications Typiques: General Filtering
Gamme de Blocage (nm): 200 - 1200
Construction: Unmounted
Durabilité Environnementale: Humidity per MIL-STD-810H, Section 507.6 Temperature per MIL-STD-810H, Section 501.7 and 502.7
Résistance Physique: Adhesion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.12 Moderate abrasion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.11 Cleaning per MIL-C-48497A Section 4.5.4.2
Biseau: Protective bevel as needed

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 240: Conforme