

TECHSPEC® 76,2 mm, Argent Protégé, 4-6 λ Miroir de Première Surface



Stock **#36-056** 3-4 JOURS

⊖ 1 ⊕ **€64,50**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5
€64,50

Qté 6+
€58,50

Prix sur Quantité
Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Diamètre (mm):
76.20 ±0.25

Planéité de Surface (P-V):
4 - 6λ

Substrat: ☐
Float Glass

Qualité de Surface:

60-40
Tolérance Dimensionelle (mm): ±0.25
Spécification du Traitement: R _{avg} >98% @ 450 - 2000nm R _{avg} >98% @ 2000 - 10,000nm
Traitement: Protected Silver (450-10000nm)
Type de Traitement: Metal
Ouverture Utile CA (mm): 72.39
Bords: Ground, 0.5mm Maximum Edge Chip
Épaisseur (mm): 3.00 nominal
Type: Flat Mirror
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 450 - 10000
Damage Threshold, By Design: ☐ 0.5 J/cm ² @ 532nm & 1064nm, 10ns

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 233: Conforme