

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



Molded Aspheric Condenser Lenses

Stock #15-880 3-4 JOURS

[D'autres traitements](#)

-

1

+

€56,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10
€56,00
Qté 11+
€49,50
Prix sur Quantité
Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement
Diamètre (mm): 8.50 +/-0.3
Distance Focale EFL (mm): 7.40 @ 587.6nm
Ouverture Numérique NA: 0.57

Distance Focale Arrière BFL (mm): 4.80
Substrat:  Liba2000+
Tolérance Distance Focale (%): ±5
Traitement: NIR I (600-1050nm)
Spécification du Traitement: R _{avg} ≤0.5% @ 600 - 1050nm
Centrage (arcmin): ≤25
Qualité de Surface: Molded Side: 5/3 x 0.4; E 0.2 Polished Side: 5/3 x 0.25; E 0.2
Ouverture Utile CA (mm): 6.80
Épaisseur au Bord ET (mm): 1.8
Épaisseur Centrale CT (mm): 4.00 ±0.20
f#: 0.87
Biseau: Protective bevel as needed
Diamètre Asphère (mm): 8.5
Rayon R₂ (mm): Plano
Shape of Back Surface: Plano
Type: Condenser Lens
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 600 - 1050
Conjugate Distance: Infinite
Remarque: Click here for more information on the ISO 10110 surface quality specification.

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme