

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



8.5mm HRr Series Lens



Stock **#35-151** 3-4 JOURS



1



€910,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€910,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Option Iris:  
Fixed

Longueur (mm):  
44.00

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":  
71.9mm - 42.2°

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 2/3":

|                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 101.4mm - 56.8°                                                                                                                          |
| <b>Filetage Filtre:</b><br>M58 x0.75 with adapter <a href="#">#87-425</a>                                                                |
| <b>Diamètre Max. (mm):</b><br>41.5                                                                                                       |
| <b>Poids (g):</b><br>106                                                                                                                 |
| <b>Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/3":</b><br>53.2mm - 32.0°                                                                   |
| <b>Max. Protrusion Derrière (mm):</b><br>1.31                                                                                            |
| <b>Cercle Image Max. (mm):</b><br>11.00                                                                                                  |
| <b>Ouverture Numérique NA, Côté Objet:</b><br>0.008                                                                                      |
| <b>Champs de Vision Horizontal, Format de Capteur max.:</b><br>101.4mm - 56.8°                                                           |
| <b>Nombre d'Éléments (Groupes):</b><br>9 (8)                                                                                             |
| <b>Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/1,8":</b><br>81.5mm - 47.2°                                                                 |
| <b>Front Thread:</b><br>M40 x0.5 (Male)                                                                                                  |
| <b>Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2,5":</b><br>64.8mm - 38.4°                                                                 |
| <b>Type:</b><br>Fixed Focal Length Lens                                                                                                  |
| <b>Distance Focale FL (mm):</b><br>8.50                                                                                                  |
| <b>Grossissement Primaire PMAG</b><br>0.092                                                                                              |
| <b>Taille maximale du capteur:</b><br>2/3"                                                                                               |
| <b>Distance de Travail (mm):</b><br>75 - ∞                                                                                               |
| <b>Monture:</b><br>C-Mount                                                                                                               |
| <b>Ouverture (f/#):</b><br>f/5.6                                                                                                         |
| <b>Traitement:</b><br>425 - 675nm BBAR                                                                                                   |
| <b>Spécification du Traitement:</b><br>425 - 675nm BBAR                                                                                  |
| <b>Position de la Pupille d'Entrée (mm):</b><br>18.85                                                                                    |
| <b>Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/4":</b><br>39.6mm - 24.1°                                                                   |
| <b>Plan Principal de l'Espace Objet (mm):</b><br>25.03                                                                                   |
| <b>Plan Principal de l'Espace Image (mm):</b><br>4.70                                                                                    |
| <b>Champs de Vision, Format de Capteur max.:</b><br>Horizontal: 101.4mm - 56.8°<br>Vertical: 74.2mm - 43.5°<br>Diagonal: 130.4mm - 68.9° |
| <b>Distorsion maximum (%):</b><br>-5.6                                                                                                   |
| <b>Position de la Pupille de Sortie (mm):</b><br>-17.93                                                                                  |
| <b>Distance de Travail Optimale (mm):</b><br>75 - ∞                                                                                      |
| <b>Lens Wavelength Range:</b><br>VIS                                                                                                     |
| <b>Température de Stockage (°C):</b><br>-20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team         |

Conformité réglementaire

|                                               |
|-----------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br><a href="#">Conforme</a> |
| <b>Reach 209:</b><br><a href="#">Conforme</a> |
| <b>Certificate of Conformance:</b>            |

