

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



780nm Single Stage Free-Space Optical Isolator, #35-973

Stock #35-973

3-4 JOURS

-

1

+

€2.326,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+
€2.326,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Ouverture Utile CA (mm): 4.7
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm): 780
Transmission Min. (%): 85
Température d'Utilisation (°C): +15 to +40
Transmission (%):

92 (typical)
Type: Single Stage Optical Isolator
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 750 - 810
Style: Faraday
Damage Threshold, By Design: ☐ 40 W, 4 kW/cm ² @DWL
Isolation typique à la Long. d'Onde de Conception (dB): 43
Isolation min. à la Long. d'Onde de Conception (dB): 38

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner

