

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country:

Sélectionner votre Pays/Région: European Union ▼

SUBMIT



Stock #86-228 ☐ En Stock

-

1

+

 €505,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-9

€505,00

Qté 10+

€420,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):  
12.50 +0.0/-0.1

Angle d'Incidence (°):  
0 ±2

Densité Optique OD:  
≥6.0

|                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Longueur d'Onde de Coupure (nm) :</b><br>792.80                                                                                                |
| <b>Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):</b><br>785                                                                                             |
| <b>Substrat:</b> <br><a href="#">Fused Silica</a> (Corning 7980) |
| <b>Traitement:</b><br>Hard Coated                                                                                                                 |
| <b>Qualité de Surface:</b><br>60-40                                                                                                               |
| <b>Tolérance Épaisseur (mm):</b><br>+0.1/-0.1                                                                                                     |
| <b>Transmission (%):</b><br>>90                                                                                                                   |
| <b>Type:</b><br>Longpass Filter                                                                                                                   |
| <b>Largeur de Transition (nm):</b><br><7.8                                                                                                        |
| <b>Ouverture Utile (%):</b><br>>80                                                                                                                |
| <b>Durabilité:</b><br>Environmental: MIL-STD-810F<br>Physical: MIL-C-48497A                                                                       |
| <b>Front d'Onde Transmis, RMS:</b><br><λ/4 @ 633nm                                                                                                |
| <b>Épaisseur de Monture (mm):</b><br>3.5                                                                                                          |
| <b>Remarque:</b><br>Bandwidth (nm): >700                                                                                                          |
| <b>Spécification du Traitement:</b><br>T <sub>abs</sub> ≥93% @ 804 - 900nm<br>T <sub>avg</sub> ≥90% @ 804 - 1500nm                                |
| <b>Gamme de Longueur d'Onde (nm):</b><br>785 - 1500                                                                                               |
| <b>Long. d'Onde du Blocage Laser (nm):</b><br>785.00                                                                                              |

## Conformité réglementaire

|                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br><a href="#">Conforme</a>                   |
| <b>Reach 209:</b><br><a href="#">Conforme</a>                   |
| <b>Certificate of Conformance:</b><br><a href="#">Visionner</a> |