

TECHSPEC® 785nm, 12,5mm de Diamètre, Filtre Passe-Bande OD 6 à Raie Laser



Stock **#68-947** ☐ En Stock

[Bandes passantes supplémentaires](#)

-

1

+

€332,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-9
€332,00

Qté 10+
€292,50

Prix sur Quantité
Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
12.50

Angle d'Incidence (°):
0 ±2

Largeur de Bande (nm):

3.00
Gamme de Blocage OD 5 (nm): 612 - 777 & 793 - 1214
Gamme de Blocage OD 6 (nm): 722 - 773 & 797 - 864
Densité Optique OD: ≥6.0
Ouverture Utile CA (mm): 8.5
Longueur d'Onde Centrale CWL (nm): 785.00
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm): 785
Largeur à Mi-Hauteur FWHM (nm): 5.50
Substrat:  Fused Silica (Corning 7980)
Traitement: Hard Coated
Qualité de Surface: 60-40
Tolérance Épaisseur (mm): +0.0/-0.1
Transmission (%): ≥90
Type: Bandpass Filter
Durabilité: Environmental: MIL-STD-810F, sect. 507.4 Durability: MIL-C-48497A, sect. 3.4.1
Front d'Onde Transmis, RMS: λ/4 @ 633nm
Épaisseur de Monture (mm): 3.5

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 209: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner